




Központi elosztó

ZDO6H057MSS0010H09

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	18 x 54 x 100
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Elosztódoboz portjainak száma		6

E10281



Központi elosztó

ZDO6H057MSS0010H09

Csatlakozó típusa	M12
-------------------	-----

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	6 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm




E10281



Központi elosztó

ZDO6H057MSS0010H09

Csatlakozás



BN =	Érszínnek : barna
BU =	kék
GN =	zöld
GN/YE =	zöld / sárga
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga