


Központi elosztó

ZDO4H045MSS0,03A07

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Max. áramerhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramerhelés	[A]	12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	18 x 54 x 82
Elosztódoboz portjainak száma		4

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E10290



Központi elosztó


ZDO4H045MSS0,03A07

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GN/YE =	zöld / sárga
GY =	szürke
WH =	fehér
YE =	sárga