

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032MSS0005A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Védelmi osztály	III

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Méreték [mm]	17 x 10 x 26
Anyagok	TPU átlátszó
Test kiöntő anyaga	TPU, átlátszó
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E10292



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032MSS0005A03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék