




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0005F03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



| Elektromos adatok |     |                     |
|-------------------|-----|---------------------|
| Üzemi feszültség  | [V] | < 250 AC / < 300 DC |

| Környezeti körülmények |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...90 |
| Védettség              |      | IP 67    |

| Mechanikai adatok    |      |                                 |
|----------------------|------|---------------------------------|
| Méret                | [mm] | 15 x 15 x 43                    |
| Anyag                |      | TPU                             |
| Test kiöntő anyaga   |      | TPU                             |
| Hollandi anya anyaga |      | sárgaréz, tapadásmentes bevonat |

| Megjegyzések       |  |      |
|--------------------|--|------|
| Csomagolási egység |  | 1 db |

| Elektromos csatlakozás                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|
| Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; sugárhálós; 3 x 0,34 mm² |  |  |

| Elektromos csatlakozás - aljzat                                                                                               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |  |  |




# E10294



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0005F03

### Csatlakozás



BN =  
BK =  
BU =

Érszínek :  
barna  
fekete  
kék