


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0005F03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	27 x 15 x 39
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, tapadásmentes bevonat

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E10296



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAH040MSS0005F03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; sugárhálós; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



BN =
BK =
BU =

Érszínek :
barna
fekete
kék