



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042MSS0005F03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	27 x 15 x 39
Anyag		TPU átlátszó
Test kiöntő anyaga		TPU, átlátszó
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, tapadásmentes bevonat
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10298



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042MSS0005F03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; sugárhálós; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat



Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	feke
	kék