E10299

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032MSS0010A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC	
Védelmi osztály		III	
Kimenetek			
Elektromos kivitel		PNP	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90	
Védettség		IP 67	
Mechanikai adatok			
Méretek	[mm]	17 x 10 x 26	
Anyagok		TPU átlátszó	
Test kiöntő anyaga		TPU, átlátszó	
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
		üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

E10299

Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAF032MSS0010A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BK =	fekete
BU =	kék