



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0005A04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	27 x 15 x 39
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás		
Kábel: 5 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²		

Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm		



E10305



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0005A04

Csatlakozás



Érszínek :
BN = barna
BK = fekete
BU = kék
WH = fehér