


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042VAS0005E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	TPU átlátszó
---------	--------------

Test kiöntő anyaga	TPU, átlátszó
--------------------	---------------

Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
----------------------	-----------------------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E10318



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042VAS0005E03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



Érszínek :
BK = fekete
BN = barna
BU = kék