




Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTA040MSSFKPG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: E11505
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		PBT
Test kiöntő anyaga		PBT
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTA040MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 4...6 mm

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

