


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030MSS0002A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11486

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály	III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E10353



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030MSS0002A03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BN = Érszínek :
BK = barna
BU = fekete
 kék