



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSN0002A04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: ENC04A

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Alkalmazás	Ex zóna 1
------------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 15 DC
----------------------	---------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67

Biztonsági besorolás

Maximális belső kapacitás [nF]	0,196
Maximális belső induktivitás [µH]	4

Mechanikai adatok

Méretek [mm]	27 x 15 x 39
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Megjegyzések	Csatlakozó aljzat robbanásveszélyes területen (ATEX) történő használata esetén a kábelezésre különleges követelmények vonatkoznak. A telepítési előírások követelményeit a felhasználónak saját felelőségére teljes mértékben be kell tartania.
Csomagolási egység	1 db

E10355



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSN0002A04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC, kék, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér