



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSN0005A04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület	
Alkalmazás	Ex zóna 1
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 15 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67
Biztonsági besorolás	
Maximális belső kapacitás [nF]	0,49
Maximális belső induktivitás [µH]	10
Mechanikai adatok	
Méretek [mm]	27 x 15 x 39
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Megjegyzések	Csatlakozó aljzat robbanásveszélyes területen (ATEX) történő használata esetén a kábelezésre különleges követelmények vonatkoznak. A telepítési előírások követelményeit a felhasználónak saját felelősségére teljes mértékben be kell tartania.
Csomagolási egység	1 db

E10356



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSN0005A04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC, kék, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér