




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB030PLS0010E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	26 x 26 x 60
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		PA 6 GV

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: PA 6 GV




E10359



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGB030PLS0010E03

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
GN/YE =	kék
	zöld / sárga