


Összekötő kábel

VDOAH042MSS0001A04STAH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	TPU
---------	-----

Test kiöntő anyaga	TPU
--------------------	-----

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
----------------------	-----------------------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, zöld
	üzem / működés	1 x LED, sárga

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett






Összekötő kábel

VDOAH042MSS0001A04STAH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR / PVC, narancs; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

