
E10378

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSN0020A04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület		
Alkalmazás		Ex zóna 1
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 15 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Biztonsági besorolás		
Maximális belső kapacitás	[nF]	0,196
Maximális belső induktivitás	[µH]	4
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 43
Anyagok		TPU kék
Test kiöntő anyaga		TPU, kék
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Megjegyzések		Csatlakozó aljzat robbanásveszélyes területen (ATEX) történő használata esetén a kábelezésre különleges követelmények vonatkoznak.
		A telepítési előírások követelményeit a felhasználónak saját felelőségére teljes mértékben be kell tartania.
Csomagolási egység		1 db

E10378

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSN0020A04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 20 m, PUR / PVC, kék, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, kék; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér