




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0010A02

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC


Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 43
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)		

Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm		




E10394



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040MSS0010A02

Csatlakozás



BK = Érszínek :
WH = fekete
 fehér