

E10395




Összekötő kábel

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC036

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...30 DC

Kimenetek

Elektromos kivitel PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90

Védettség IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok PUR

Test kiöntő anyaga PUR

Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett





Összekötő kábel

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
GN =	kék
WH =	zöld
YE =	fehér
	sárga

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett

