


E11416



Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA031MSS00,3H03STGH030MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 24 AC/DC

Túlfeszültség-védelem

igen; (VDR)

Max. összes áramerhelés

[A]

3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly

[g]

62,3

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

1 x LED, sárga

Tartozékok

Szállított tételek

csavar

feliratmező



Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA031MSS00,3H03STGH030MSS

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: nikkelezett réz; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

