




Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 24 AC/DC

Túlfeszültség-védelem

igen; (VDR)

Max. összes áramterhelés [A]

3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...80

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]

59

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

1 x LED, sárga

Tartozékok

Szállított tételek

csavar

feliratmező

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Összekötő kábel szelepdugóval

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x C típusú szelepdugó ipari szabvány szerint, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: nikkelezett réz; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

