


E11462



Összekötő kábel

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület		
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség [V]	10...30 DC	
Max. összes áramerhelés [A]	3	
Kimenetek		
Elektromos kivitel	PNP	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85	
Védettség	IP 68	
Mechanikai adatok		
Anyagok	PUR	
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett / sárgaréz, nikkelezett	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - dugó		

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

E11462



Összekötő kábel


VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS



Elektromos csatlakozás


Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés