E11493

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032MSS0005H03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC148
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramterhelés	[A]	3
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	17 x 10 x 26
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

E11493

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032MSS0005H03

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db


Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék