




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032VAS0005E03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVT131
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály	III	
Kimenetek		
Elektromos kivitel	PNP	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség	IP 68	
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	18 x 10 x 28
Anyagok	PVC	
Test kiöntő anyaga	PVC	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

E11501



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF032VAS0005E03

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



Csatlakozás



BK = Érszínek :
BN = fekete
BU = barna
 kék