


Beépíthető dugó

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 o-gyűrű



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	30,743
Menetes csatlakozás		M16 x 1,5
Anyagok		horganyöntvény nikkelezett
Test kiöntő anyaga		horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E11528



Beépíthető dugó

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: horganyöntvény, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér