


Konfekcionálható dugalj

SDOAH030MSSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC
------------------	-----	----------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	25
------	-----	----

Méret	[mm]	35 x 20 x 30
-------	------	--------------

Anyag		PBT
-------	--	-----

Test kiöntő anyaga		PBT
--------------------	--	-----

Hollandi anya anyaga		PA
----------------------	--	----

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Konfekcionálható dugalj

SDOAH030MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: C; öntött test: PBT; záró: PA



Csatlakozás

