


Konfekcionálható csatlakozódugó

SSTGF040MSSFPG



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramerhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

14,9

Méreték

[mm]

12 x 12 x 35,5

Anyagok

PA

Test kiöntő anyaga

PA

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Konfekcionálható csatlakozódugó


SSTGF040MSSFPG

Elektromos csatlakozás

szigeteltség (védettség): 0,14...0,38 mm²; Érszigetelés: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kábel köpeny: Ø 3...5 mm

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

