


Konfekcionálható dugalj

SDOGF040MSSFPKG



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramterhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	17,1
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



Konfekcionálható dugalj

SDOGF040MSSFPKG

Elektromos csatlakozás

szigeteltség (védettség): 0,14...0,38 mm²; Érszigetelés: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kábel köpeny: Ø 3...5 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

