


Y - elosztó

T SPLITTER M12/2XUS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC113

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	34,8
Anyagok		PUR

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Y - elosztó

T SPLITTER M12/2XUS

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

