


Y - elosztó

Safety splitter box



Felhasználási terület

Kivitel

T-elosztó biztonsági érzékelők pszeudó-soros csatlakoztatásához

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	31,4
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések


Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Y - elosztó

Safety splitter box

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett

Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett