




Központi elosztó

ZDO6H057MSS00,5H09

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



| Felhasználási terület                           |                                                     |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Különleges tulajdonságok                        | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |               |
| Szilikonmentes                                  | igen                                                |               |
| Elektromos adatok                               |                                                     |               |
| Üzemi feszültség                                | [V]                                                 | 10...30 DC    |
| Védelmi osztály                                 |                                                     | II            |
| Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként | [A]                                                 | 4             |
| Max. összes áramterhelés                        | [A]                                                 | 12            |
| Környezeti körülmények                          |                                                     |               |
| Környezeti hőmérséklet                          | [°C]                                                | -15...80      |
| Védettség                                       |                                                     | IP 67         |
| Mechanikai adatok                               |                                                     |               |
| Méretek                                         | [mm]                                                | 18 x 54 x 100 |
| Anyagok                                         |                                                     | TPU           |
| Test kiöntő anyaga                              |                                                     | TPU           |
| Elosztódoboz portjainak száma                   |                                                     | 6             |

# E11570



## Központi elosztó

ZDO6H057MSS00,5H09

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Csatlakozó típusa | M12 |
|-------------------|-----|

### Kijelzők / kezelési egységek

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 6 x LED, sárga |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld  |

### Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm





## Központi elosztó

ZDO6H057MSS00,5H09

### Csatlakozás



|         |                      |
|---------|----------------------|
| BN =    | Érszínnek :<br>barna |
| BU =    | kék                  |
| GN =    | zöld                 |
| GN/YE = | zöld / sárga         |
| GY =    | szürke               |
| PK =    | rózsaszín            |
| RD =    | piros                |
| WH =    | fehér                |
| YE =    | sárga                |