




Összekötő kábel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály	III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Védettség	IP 50

Mechanikai adatok

Súly [g]	113,9
Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PVC, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x D-sub, egyenes; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett



E11572



Összekötő kábel

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Csatlakozás

