


Összekötő kábel

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC

Max. összes áramerhelés

[A]

3

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...85

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

2 x LED, sárga

üzem / működés

1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Összekötő kábel

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

