




Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040VAS0002E04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVT073
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Védettség		IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 41,5
Anyagok		PVC
Test kiöntő anyaga		PVC
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugóval

ASTGH040VAS0002E04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér