




Csatlakozódugó CAN bus lezáró ellenállással

SSTGH050ZDAFKPG



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező
Alkalmazás		CAN busz
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	8,39
Méretek	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Megjegyzések		A CAN bus lezáró ellenállás (120 Ω) az M12-es csatlakozóba építbe.
Csomagolási egység		1 db




Csatlakozódugó CAN bus lezáró ellenállással

SSTGH050ZDAFKPG

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: ...0,6 Nm



Csatlakozás

