




Beépíthető dugalj

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 o-gyűrű



| Elektromos adatok      |      |                       |
|------------------------|------|-----------------------|
| Üzemi feszültség       | [V]  | < 30 AC / < 36 DC     |
| Környezeti körülmények |      |                       |
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...90              |
| Védettség              |      | IP 67                 |
| Mechanikai adatok      |      |                       |
| Súly                   | [g]  | 33                    |
| Menetes csatlakozás    |      | PG 9                  |
| Anyagok                |      | sárgaréz nikkelezett  |
| Test kiöntő anyaga     |      | sárgaréz, nikkelezett |
| Megjegyzések           |      |                       |
| Csomagolási egység     |      | 1 db                  |



## Beépíthető dugalj


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm)

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett



## Csatlakozás

|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | RD |

színek DIN 47100  
szerint

Érszínek :

|      |           |
|------|-----------|
| BN = | barna     |
| BU = | kék       |
| GN = | zöld      |
| GY = | szürke    |
| PK = | rózsaszín |
| RD = | piros     |
| WH = | fehér     |
| YE = | sárga     |