




T-elosztó

T SPLITTER M12/2XUS



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	3
Max. összes áramterhelés	[A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	39,7
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Tartozékok

Szállított tételek		Zárósapka: 1
--------------------	--	--------------

Megjegyzések


Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

T-elosztó

T SPLITTER M12/2XUS

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



Csatlakozó: 1 x M12; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett