


E11645



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAO140MSS0002B11



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	3
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	197,2
Méretek	[mm]	45 x 20 x 49
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAO140MSS0002B11

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M16, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

- M: nem használt
- U: nem használt
- Érszínek :
- BK = fekete
- BN = barna
- BU = kék
- GN = zöld
- GY = szürke
- PK = rózsaszín
- VT = lila
- WH = fehér
- YE = sárga
- RD = piros