




Összekötő kábel szelepdugóval

AVDAA031PLS0005H03



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem		igen; (VDR)
Max. összes áramerhelés	[A]	5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-20...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	256,3
Méretek	[mm]	28,5 x 29,5 x 47
Anyagok		PP; FKM
Test kiöntő anyaga		PP / FPM
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	



Összekötő kábel szelepdugóval

AVDAA031PLS0005H03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PP / FPM



Csatlakozás



BN = Érszínek :
barna
BU = kék
GN/YE = zöld / sárga