


Összekötő kábel szelepdugóval

AVSAC031PLS0005H03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

< 24 AC/DC

Túlfeszültség-védelem

igen; (VDR)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-20...80

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Méretek [mm]

21,5 x 18 x 32

Anyagok

PP; FKM

Test kiöntő anyaga

PP / FPM

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Összekötő kábel szelepdugóval

AVSAC031PLS0005H03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x C típusú szelepdugó ipari szabvány szerint, derékszögű; öntött test: PP / FPM; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BN = Érszínek :
barna
BU = kék
GN/YE = zöld / sárga