




Konfekcionálható dugalj

SDOAH040MSSFKPG



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (...40 °C)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	30,2
Méret	[mm]	35 x 20 x 30
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható dugalj


SDOAH040MSSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás

