


Y-csatlakozókábel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC503

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



3-1 bemeneti kábel szürke
3-2 octavis kábel fekete

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
--------------------------	---------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	65
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Elosztódoboz portjainak száma		2

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Y-csatlakozókábel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,25 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

