



Kábel méteráru

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Energialáncban használható

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...90

Mechanikai adatok

Súly

[g]

3127

Energialáncban használható

igen

Energialáncban használható

maximális hajlítási sugár

min. 10 x kábelátmérő

folyamatsebesség

max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási
hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²

hajlítási ciklusok

> 5 Mio.

torziós igénybevétel

± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 100 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP