




T-elosztó

Y-splitter/STM12/2xUS



Felhasználási terület

Kivitel

nyomásérzékelők PNI

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	3
Max. összes áramterhelés	[A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	38
Anyagok		PUR

Megjegyzések

Megjegyzések	iránya az A/B csatlakozóknak függőleges (függőleges érzékelőkhöz)
Csomagolási egység	1 db

T-elosztó

Y-splitter/STM12/2xUS

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás

