


Csatlakozókábel dugóval

ASTGF030MSS0,28H03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Védelmi osztály

III

Max. összes áramterhelés

[A]

3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...85

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Anyagok

PUR

Test kiöntő anyaga

PUR

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Megjegyzések

kábel: 60mm buroktól mentes és 3mm csupaszolt és ónozott

Csomagolási egység

1 db

**Csatlakozókábel dugóval**

ASTGF030MSS0,28H03

Elektromos csatlakozásKábel: 0,28 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Elektromos csatlakozás - dugó**

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott

**Csatlakozás**

1	BN
3	BU
4	BK

Érszínek :
BK = fekete
BN = barna
BU = kék