




Központi elosztó

ZDO4H050MSS0005H07

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC013
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	18 x 54 x 82
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU

E11717



Központi elosztó

ZDO4H050MSS0005H07

Elosztódoboz portjainak száma	4
Csatlakozó típusa	M12

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
WH =	fehér
YE =	sárga