


Központi elosztó

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC001

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség		IP 67



Központi elosztó

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	28 x 60 x 118
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Elosztódoboz portjainak száma		4
Csatlakozó típusa		M12


Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás





Központi elosztó

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

