E11720


Központi elosztó

ZDO6H050MSS0005H07

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC017

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség		IP 67

E11720

Központi elosztó

ZDO6H050MSS0005H07

Mechanikai adatok	
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Elosztódoboz portjainak száma	6
Csatlakozó típusa	M12


Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga