


Központi elosztó

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC005

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-15...80

Védettség

IP 67



Központi elosztó

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	28 x 60 x 125
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Elosztódoboz portjainak száma		6
Csatlakozó típusa		M12


Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás





Központi elosztó

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

