




Központi elosztó

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC009
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség		IP 67



Központi elosztó

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	28 x 60 x 152
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Elosztódoboz portjainak száma		8
Csatlakozó típusa		M12


Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás





Központi elosztó

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

