


Központi elosztó

ZDO4H050MSS0005H11

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC014

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-15...80

Védettség

IP 67



Központi elosztó

ZDO4H050MSS0005H11

Mechanikai adatok

Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Elosztódoboz portjainak száma	4
Csatlakozó típusa	M12

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
GY/PK	2 (1)	C
RD/BU	2 (2)	C
WH/GN	2 (3)	C
BN/GN	2 (4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga